

Ficha de datos del producto

Guía con secuencia de cierre integrada Boxer



Con regulación de la secuencia de cierre y palanca

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de doble hoja con secuencia de cierre
- Montaje integrado
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Posible división de puerta simétrica y asimétrica
- Para hoja pasiva a partir de 540 mm
- Distancia mínima entre las bisagras 1300 mm, anchura mínima de la hoja pasiva 540 mm

Guía con secuencia de cierre integrada



Boxer

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La regulación de la secuencia de cierre mantiene la hoja activa en la posición de espera hasta que se haya cerrado la hoja pasiva
- Protección contra vandalismo gracias al cable Bowden flexible
- Tendido flexible del mecanismo de liberación del cable Bowden en el bastidor, por ejemplo, en los bloqueos de hoja pasiva
- Con patín atornillado
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y rápido ajuste

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|--|
| Nombre comercial | Guía con secuencia de cierre integrada Boxer |
| Distancia mínima entre las bisagras | 1300 mm |
| Ancho mínimo de la hoja pasiva | 540 mm |
| Homologaciones | Regulador de secuencia de cierre certificado según EN 1158 |
| Anchura | 31 mm |
| Altura | 30 mm |
| Mecanismo de retención | Opcional |
| Regulación de secuencia de cierre integrada | Sí |
| Limitación flexible de la apertura | Sí |

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

| Denominación | Descripción | Número de identificación. | Color |
|--|--|---------------------------|----------|
| Guía con secuencia de cierre integrada Boxer | con secuencia de cierre integrada y palancas | 114141 | plateado |

ACCESORIOS

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guías deslizantes E y R, de hoja simple y hoja doble



| Denominación | Descripción | Número de identificación. |
|------------------------------------|--|---------------------------|
| Limitación flexible de la apertura | para guía de hoja simple: TS 5000 montaje en hoja de E/R/RFS, GEZE Boxer E; hoja doble: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer | 145311 |