



SELLADORA MANUAL DE BANDEJAS

E 152

Tamaño máximo de la bandeja: 200 x 160



E 152

Utilizaciones



restauración



Grandes y
medianos
supermercados



Incluye: molde bi-formato ajustable

2 formatos de sellado posibles: 195 x 135 mm o 95 x 135 mm



- ✓ Compacta y fácil de usar, para sellar bandejas pequeñas y medianas hasta un tamaño máximo de 200 x 160 mm.
- ✓ Sistema de asas con presión mejorada para un sellado fácil y sin esfuerzo.
- ✓ Opción: moldes a la medida de sus bandejas
- ✓ Estructura de acero inoxidable para facilitar la limpieza y mejorar la resistencia a los desinfectantes (reduce las zonas de retención).



Cumplimiento
de las normas CE

DATOS TÉCNICOS

M O DELO									
E 152	19 x 44 x 46 cm	160 mm (max)	200 mm (max)	potenciómetro	7 kg	500 W	230 V 50/60 Hz	195 x 135 mm 95 x 135 mm	1 cavidad 1 cavidad

* Dimensiones cubierta abierta

EQUIPAMIENTOS

Cierre manual con asas dobles

Molde bi-formato:

- 195 x 135 mm
- 95 x 135 mm

Temperatura regulada por potenciómetro

Soporte para rollos integrado




MOLDES ADECUADOS

MOLDE


Práctico! Un solo molde con 2 formatos, fácil de ajustar gracias a la barra deslizante:



Tamaño estándar
195x135mm



Tamaño reducido
95x135 mm




BANDEJA

Formatos de bandeja adaptados:




Gama de bandejas	Dimensiones	Altura máxima de la bandeja
CLTP	195 x 135 mm	130 mm
CLTP	95 x 135 mm	130 mm


PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO




1 Colocar la bandeja su contenido sobre el molde.



2 Desenrollar el film sobre la bandeja.



3 Bajar la asa para cortar y sellar.



4 Mantener presionadas las 2 asas durante unos segundos.



5 La bandeja está sellada y lista para usar.