


Bisagra de 125°




- Entrada 0 en recubrimiento angular (para armarios con módulos extraíbles interiores o repisas)
- Bisagra para **puertas gruesas y puertas con perfiles**
- CLIP top BLUMOTION** con **BLUMOTION** integrado (con desactivación)
- Ángulo de apertura de 125°
- Ajuste tridimensional del frente
- Ajuste cómodo de la profundidad con espiral
- Montaje y desmontaje sin herramientas de la puerta en el cuerpo de mueble
- Se adecua para aplicaciones especiales, como p. ej. puertas con inglete

Webcode

DQDJIM

Aplicación



Información de pedido

Recubrimiento angular

Entrada 0

Cazoleta	Bisagra	Muelle	Color	Ref.
☐	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7550D
●	Con muelle			
NI	Niquelado		ONS Negro ónix	

Cazoleta	Bisagra	Muelle	Color	Ref.
☐	CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7580D

Accesorios

Presión estampado	Rótulo	Color	Ref.
Sin impresión	–	NI ONS	70.4503
Estampada	Blum	NI	70.4503.BP

Accesorios – general

Ángulo de apertura	Color	Ref.
92°	R7037	70T7553
R7037	RAL 7037 gris polvo	

Ø (mm)	Longitud (mm)	Ref.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Bisagra	Color	Ref.
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T7504
NI Niquelado	ONS Negro ónix	

Bisagra	Distancia (mm)	Ref.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Color	Material	Ref.
Naranja	Plástico	MZM.0040

Bisagra de 125°

Webcode

DQDJIM



Planificación

Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica (distancia de la base = 0 mm)

Puerta por interior con apertura de 90°

Recubrimiento angular

Entrada 0



F Juego

Distancia de cazoleta TB

Recubrimiento del frente FA (mm)	
MD	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0	3 4 5 6 7 8
3	3 4 5 6 7 8
6	3 4 5 6 7 8
9	3 4 5 6 7 8

MD Distancia de base (mm)


Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) con ajuste en fábrica

Distancia de cazoleta TB (mm)	Espesor del frente FD (mm)											
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2.0	2.8	4.1	5.7	
4	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9		
5	0	0	0	0.1	0.4	1.0	1.7	2.8	4.2			
6	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5				
7	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8					
8	0	0	0	0.3	1.0	2.0						


En caso de recubrimientos angulares en pared se recomienda un ensayo de montaje

92° Limitador de apertura


Ajuste




Montaje por atornillado



Montaje por encaje a presión



Cotas de la cazoleta



Indicaciones en la página

Visión general – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – bisagras

71

Bases

144

Accesorios – tapa para bisagras

151

Accesorios – general

153

Visión general – ayudas de montaje

591

Para más información técnica

698

Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a210